



Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 40/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221900 40/2
GTIN	4059782504837
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	172 mm
Keičiamų plokštelių dydis	16
Koto $\emptyset D_s$ h6	40 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229920 (TP20; 7,6 Nm)
$\emptyset D_3$	13 mm
Iškyšos ilgis L_1	102 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	3,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD..
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{max}}$	78 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	3,18 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	6,3 mm
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229920
-------------------	--------