

Garant

Feedking greitaeigė freza, Weldon kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 18/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212900 18/2
GTIN	4045197607102
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas**. **Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenkamažesnė apkrova.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

$\emptyset D_3$	5 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	18 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 070308
Koto $\emptyset D_s$ h6	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	0,85 mm
Bendras ilgis L_{viso}	80 mm
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	4,29 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	4 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,85 mm
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810