

**Garant****Feedking greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/3mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	212905 35/3
GTIN	4045197320896
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Modelis:

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas**. **Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka **mažesnė apkrova**.

### Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

### Pastaba:

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas. Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

## Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	42 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219933 (15IP; 3,8 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	1,15 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 09T308
$\varnothing D_2$	28,7 mm

Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	18,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	54 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1,15 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	0,93 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Serija	FeedKing
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219933
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP