

**Garant**
**Feedking greitaeigė freza, Weldon kotas,  $\emptyset D$  / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212900 25/3
GTIN	4045197320841
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenkamažesnė apkrova.

**Privalumai:**

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	39 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	95 mm
$\emptyset D_3$	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 070308
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,85 mm
Koto $\emptyset D_s$ h6	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,56 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	11 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	0,85 mm
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas $\kappa$	10 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810