

Garant
Feedking greitaeigė freza, Weldon kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212900 20/2
GTIN	4045197302595
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas**. Dėl **specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenkamažesnė apkrova.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	35 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,85 mm
Koto $\emptyset D_s$ h6	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	85 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	20 mm
$\emptyset D_3$	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 070308
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	2,86 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	6 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,85 mm
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP