

**Garant****Mašininis sriegiklis HSSE-PM, DLC, M: M2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132610 M2
GTIN	4045197648761
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Su naujausios kartos **DLC danga sp<sup>2</sup>. Tvirtas**, su **vidine įpjova** ir **specialia pjovimo briaunos geometrija vario ruošinių apdirbimui**. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,6 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,4 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Kiaurymės Ø	1,6 mm
Sriegio Ø	2 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Bendras ilgis L	45 mm

Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	CS
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius