

**Garant****Mašininis sriegiklis HSSE-PM, DLC, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132610 M5
GTIN	4045197648808
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Su naujausios kartos **DLC danga**  $sp^2$ . **Tvirtas**, su **vidine įpjova** ir **specialia pjovimo briaunos geometrija vario ruošinių apdirbimui**. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 6 mmKoto kvadratas  $\square$ : 4,9 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 4,2 mm**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	2
Kiaurymės $\varnothing$	4,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio $\varnothing$	5 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm

Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	CS
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius