



Frezavimo galvutė 75° MSRS, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 200/12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	224000 200/12
GTIN	4960664533107
Produktų klasė	25P

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.. 1806
Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	200 mm
Bendras ilgis L _{viso}	60 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	207 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229703
-------------------	--------