



Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6HX, TiAlN, M: M3,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139182 M3,5
GTIN	4045197446749
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,6 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto $\varnothing D_s$: 4 mm

Koto kvadratas \square : 3 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 3,25 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	3,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio žingsnis	0,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Koto kvadratas \square	3 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis	3,25 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Sriegio gylis	10,5 mm
Sriegio dydis	M3,5
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka