

Garant

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 50/4mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 213890 50/4 |
| GTIN | 4045197666529 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo galvutė 45° su kintamuoju dantų žingsniu siekiant išvengti radialinio mušimo. Specialiomis kietydinio atraminėmis plokštelėmis užtikrinama precizinė keičiamų plokštelių padėtis lizde.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------|
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 22 mm |
| Keičiamos plokštelės užveržimo varžtas | 219862 (25IP; 6 Nm) |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 50 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1203.. |
| Bendras ilgis L _{viso} | 48 mm |
| Atraminė plokštelė | 219860 |
| maksimalus išorinis Ø D _{maks.} | 63 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Atraminės plokštelės užveržimo varžtas | 219861 (TX8) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Galinė freza |

Priedai

| | |
|--------------------------------|--------|
| Užveržimo varžtas | 219862 |
| Atraminė kietlydinio plokštelė | 219860 |
| Užveržimo varžtas | 219861 |