

Garant
Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 6HX, TiN, M: M8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	139178 M8
GTIN	4045197509147
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 7,45 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,25 mm
Sriegio Ø	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Drožlių griovelių skaičius	5
Koto Ø D _s	8 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Bendras ilgis L	90 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	7,45 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio dydis	M8
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis