


**WNEU 080608 EN-GL, PR1525, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	225630 UNI
GTIN	4960664648979
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su **6 pjovimo briaunomis**. Didelis, maks. 13° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

Šlifautos plokštelės briaunos užtikrina žymiai geresnę paviršiaus kokybę.

Paskirtis:

GL geometrija savo šlifotu paviršiumi ir galine pjovimo briauna puikiai tinka aukštos kokybės paviršiams.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Pastūma f_z per dantį: 0,06 – 0,15 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WNEU 080608 EN-GL

Kampo spindulys: 0,8 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNEU 080608 EN-GL
Kampo spindulys	0,8 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kietlydinys	PR1525
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,06 – 0,15 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		