

**Garant**

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius  
Z: 100/6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213890 100/6
GTIN	4045197666550
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Frezavimo galvutė 45° su kintamuoju dantų žingsniu siekiant išvengti radialinio mušimo. Specialiomis kietydinio atraminėmis plokštelėmis užtikrinama precizinė keičiamų plokštelių padėtis lizde.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos plokštelės užveržimo varžtas	219862 (25IP; 6 Nm)
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219861 (TX8)
maksimalus išorinis Ø D <sub>maks.</sub>	113 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1203..
Atraminė plokštelė	219860

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Atraminė kietlydinio plokštelė	219860
Užveržimo varžtas	219861
Užveržimo varžtas	219862