

Garant

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 125/7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213890 125/7
GTIN	4045197666567
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo galvutė 45° su kintamuoju dantų žingsniu siekiant išvengti radialinio mušimo. Specialiomis kietlydinio atraminėmis plokštelėmis užtikrinama precizinė keičiamų plokštelių padėtis lizde.

Techninis aprašymas

maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	138 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1203..
Atraminė plokštelė	219860
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Keičiamos plokštelės užveržimo varžtas	219862 (25IP; 6 Nm)
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219861 (TX8)
Pjovimo briaunos Ø D _c	125 mm

Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Atraminė kietlydinio plokštelė	219860
Užveržimo varžtas	219861
Užveržimo varžtas	219862