

Garant GREENPLUS

Varžtų sandarinimo priemonė 2GP22, Talpa: 250ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088060 250
GTIN	4062406422806
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento, anaerobiniai varžtų fiksatoriai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Tipas **2GP22** žemo kietumo. Vidutinis klampumas. Puikiai tinka lengvai nuimamoms varžtinėms jungtims. Varžtams smulkiais sriegiais fiksuoti.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti įprastiniu įrankiu. **Labai tvirtai** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (>150°C).

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

Išardymas	su standartiniu įrankiu
minimalus atitrūkimo momentas	5,5 - 11,5 Nm
tinka medžiagoms	Metalas

Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	Sriegių sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui
Stiprumo klasė	mažo tvirtumo
Savybė	sandarinimas
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
kai sriegio dydis M iki	M36
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Kietumas tempiant pagal	5 - 10 min
Užpildymo kiekis	250 ml
Dinaminis klampumas	800 - 1500 mPas
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Cheminė bazė	Metakrilatas
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Forma	skyst.
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Tankis	1,08 g/cm ³
sriegių tipams	Smulkus sriegis
Spalva	violetinė
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Varžtų sandarinimo priemonė