

Garant**VHM freza, Deimantinė, Ø h10 DC: 5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 209711 5 |
| GTIN | 4045197512178 |
| Produktų klasė | 11Y |

Aprašymas**Modelis:**

Naujausios kartos frezomis su **kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp³** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas.**

Progresyvi pjovimo briaunų geometrija.

Užgalastos pjovimo briaunos. Tikslus ir tvirtas įrankis su 15° sraigtinio griovelio posvyrio kampu.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------------|
| Dantų skaičius Z | 2 |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 5 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti grafitu | 0,03 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti GFK CFK | 0,03 mm |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 57 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 13 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h10 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | Deimantinė |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$ |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | juoda |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--|-----------|-----------|-----------|
| PVDF GF20 | tinka | 200 m/min | N |
| POM GF25 | tinka | 190 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 150 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 180 m/min | N |
| PEEK CF30 | tinka | 160 m/min | N |
| Kompozicinės medžiagos | tinka | | |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | tinka | 350 m/min | N |
| GFK | tinka | 190 m/min | N |
| GFK, CFK | tinka | 190 m/min | N |
| Grafitas | tinka | 340 m/min | N |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB