

Garant GREENPLUS

Varžtų sandarinimo priemonė 2GP43, Talpa: 250ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088061 250
GTIN	4062406423421
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento, anaerobiniai varžtų fiksatoriai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Tipas **2GP43** vidutinio kietumo. Sandarina ir fiksuoja įvairių rūšių varžtines jungtis. Didelis atsparumas vibracijai. Greitai kietėja naudojant įvairių rūšių metalus. Suderinama su alyva.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti įprastiniu įrankiu. **Labai tvirtai** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (>150°C).

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

Dinaminis klampumas	1500 - 4000 mPas
Užpildymo kiekis	250 ml
minimalus atitrūkimo momentas	15 - 25 Nm

Išardymas	su standartiniu įrankiu
kai sriegio dydis M iki	M36
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Cheminė bazė	Metakrilatas
Tankis	1,08 g/cm ³
Savybė	sandarinimas
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	atsparus vibracijai
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
tinka medžiagoms	Metalas
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui
tinka panaudojimo sričiai	Sriegių sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	alyvuoti paviršiai
Spalva	mėlyna
Forma	skyst.
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas