

Garant

Frezavimo galvutė 45° dešininė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 250/16mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 214200 250/16 |
| GTIN | 4045197549877 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**. **Be vidinio aušinimo.**

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| maksimalus išorinis Ø $D_{maks.}$ | 263 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 60 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 250 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Bendras ilgis L_{viso} | 63 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 16 |
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | MTC |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Galinė freza |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP | 674252 20IP |
| Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219800 |