

Garant GREENPLUS

**Sriegių sandarinimo priemonė 5GP77, Talpa: 250ml****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088066 250
GTIN	4062406423520
Produktų klasė	01K

**Aprašymas****Modelis:**

Sriegių sandarinimo priemonė sumažina dujinių ir skystų medžiagų nuotėkio riziką. Dažniausiai sriegių sandarinimo priemonė naudojama kūginių metalinių sriegių ir jungiamųjų detalių sandarinimui.

Tipas **5GP77**. Sandarina kūgines / cilindrinės vamzdžių sriegines jungtis iki R3 colių, pvz., dujų vamzdžių sistemas. Atsparus karščiui.

**Pastaba:**

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

**Techninis aprašymas**

Spalva	geltona
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
tinka panaudojimo sričiai	Vamzdžių sandariklis
tinka panaudojimo sričiai	Srieginis kalibras
Stiprumo klasė	labai tvirtas
minimalus atitrūkimo momentas	20 - 30 Nm

Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
maksimalūs tarpo matmenys	0,35 mm
kai sriegio dydis coliais	3 in
Dinaminis klampumas	20000 - 40000 mPas
Užpildymo kiekis	250 ml
Cheminė bazė	Metakrilato esteris
tinka medžiagoms	Metalas
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	be ženklavimo
Išardymas	su standartiniu įrankiu
Forma	skyst.
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min
Tankis	1,09 g/cm <sup>3</sup>
kai sriegio dydis M iki	M80
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Sandaravimo priemonė