

Garant

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 63/5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214400 63/5
GTIN	4045197131768
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

Privalumai:**Didžiausias našumas dėl:**

- **Maksimalus pjovimo greitis.**
- **Maksimalios pastūmos.**
- **Trumpas apdirbimo laikas.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219809 (8IP; 1,5 Nm)
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	71,2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 0903
$\varnothing D_3$	71 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	134 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,47 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	60,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	140 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm	211750 1,5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219809
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP