

Garant GREENPLUS

Sriegių sandarinimo priemonė 5GP11, Talpa: 250ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088065 250
GTIN	4062406423506
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Sriegių sandarinimo priemonė sumažina dujinių ir skystų medžiagų nuotėkio riziką. Dažniausiai sriegių sandarinimo priemonė naudojama kūginių metalinių sriegių ir jungiamųjų detalių sandarinimui.

Tipas **5GP11**. Sandarus nuo vandens, suslėgto oro, dujų, benzino, GPL ir chemikalų. Tikotropinis. PTFE užpildo dėka galima lengvai išardyti. Ypač sandarinant kūgines/cilindrines vamzdžių varžtines jungtis. Sukietėjus susidaro elastinga danga.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

Tankis	1,09 g/cm ³
tinka panaudojimo sričiai	Varžtinės jungtys
tinka panaudojimo sričiai	Srieginis kalibras
tinka panaudojimo sričiai	Vamzdžių sandariklis
tinka medžiagoms	Metalas

Stiprumo klasė	mažo tvirtumo
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Forma	skyst.
Spalva	baltas
Darbinis kietumas pagal minimalus atitrūkimo momentas	1 - 3 h 5 - 15 Nm
Užpildymo kiekis	250 ml
Išardymas kai sriegio dydis M iki	su standartiniu įrankiu M80
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Cheminė bazė	Metakrilato esteris
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Kietumas tempiant pagal	15 - 20 min
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
kai sriegio dydis coliais	3 in
Dinaminis klampumas	15000 - 25000 mPas
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė