

**Garant**

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius  
Z: 63/8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214400 63/8
GTIN	4045197131775
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

**Privalumai:****Didžiausias našumas dėl:**

- **Maksimalus pjovimo greitis.**
- **Maksimalios pastūmos.**
- **Trumpas apdirbimo laikas.**

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

maksimalus išorinis Ø D <sub>maks.</sub>	71,2 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	63 mm

Ø D <sub>3</sub>	71 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 0903
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	0,47 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1,5 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	60,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	134 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	140 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219809
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm	211750 1,5