

**HOLEX****Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6HX, TiAlN, M: M2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139182 M2
GTIN	4045197446701
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****Tolerancijos klasė:** ISO 2X/6HX.**DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 1,85 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	1
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Sriegio Ø	2 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	1,85 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Sriegio gylis	6 mm
Sriegio dydis	M2
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka