

Garant

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 100/12mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 214400 100/12 |
| GTIN | 4045197131836 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

Privalumai:**Didžiausias našumas dėl:**

- **Maksimalus pjovimo greitis.**
- **Maksimalios pastūmos.**
- **Trumpas apdirbimo laikas.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Ø D ₃ | 108 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SD.. 0903 |

| | |
|---|--------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219809 (8IP; 1,5 Nm) |
| Tvirtinimo kiaurymės \varnothing | 32 mm |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 100 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 50 mm |
| maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ | 108,2 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$ | 208 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$ | 214 mm |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max} | 97,5 mm |
| Nuožulos kampas α_{max} | 0,29 mm |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 1,5 mm |
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Galinė freza |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm | 211750 1,5 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219809 |