



Frezavimo galvutė 90° MEC11T, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227310 50/5
GTIN	4960664437481
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	10 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Nuožulos kampas α_{max}	0,27 laipsniai

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	43 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------