



## Frezavimo galvutė 90° MEC11T, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/11mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

### Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	125 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	11
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,1 laipsniai

Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	118 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	244 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	119 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Užveržimo varžtas

229708