


Garant

Sriegių frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60°, HB7720, Žingsnis: 1,75mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218007 1,75
GTIN	4045197412034
Produktų klasė	21D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta keičiama plokštelė. **Dvejopai panaudojama.**

- **Universali plokštelės drožlialaužio geometrija praplečia panaudojimo ribas.**
- **Labai tikslus atkartojimas.**

Paskirtis:

Vidiniams metriniams sriegiams pagal DIN / ISO (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

Techninis aprašymas

Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidus
Visas profilis	taip
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF

Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Plokštelės dydis	16 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Pastūma f_z apdirbant INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	140 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	120 m/min	N
Al $> 10 \%$ Si	tinka	80 m/min	N
Plienas $< 500 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $< 750 \text{ N/mm}^2$	tinka	110 m/min	P
Plienas $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	100 m/min	P
Plienas $< 1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	80 m/min	P
Plienas $< 1400 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	70 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	120 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		