


Garant**Frez. plokštelė 60°, HB7720, Žingsnis: M20X2,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217505 M20X2,5
GTIN	4045197284785
Produktų klasė	21C

Aprašymas**Pastaba:**

55° plokštelių reikia teirautis. Sriegimo plokštelėms su koreguotu profiliu nebereikia koreguoti programuojamo skersmens. (Pjovimo režimus ir nurodymus žr. žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“). Todėl šias plokšteles galima naudoti tik nurodytiems sriegiams.

Techninis aprašymas

Sriegiams \geq	tik M20x2,5 koreguotas profilis
Plokštelės storis E	3,5 mm
Gylis t	1,444 mm
Plokštelės geometrija	Visas profilis
Išorinis \varnothing D	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Paskirtis	Vidus
Kietlydinys	HB7720

Ašmenys	HM
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Tipas	02
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo kryptis	dešin. ir kairin.
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	100 m/min	S

Ketus (G)	ribotai tinka	120 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		