

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1210, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227481 GG
GTIN	4960664622610
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Pastaba:**

Frezos komplektuojamos vienodu skaičiumi N2 ir N3 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio. Rekomenduojamos apdirbimo vertės $a_e = 0,3 \times D$.
Kampo spindulys: 0,8 mm
Pastūma f_z per dantį: 0,09–0,2 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,09–0,2 mm
Tipas	GG
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T308 ER-N3
Kietlydinys	PR1210
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		