


Garant

**Sriegių frezavimo plokštelė vidiniams ir išoriniams sriegiams 55°, HB7720,
Vijų skaičius colyje: 14**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218020 14
GTIN	4045197412300
Produktų klasė	21D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta keičiamoji plokštelė. **Dvigubai panaudojama.**

- **Universali plokštelės drožlialaužio geometrija praplečia panaudojimo ribas.**
- **Labai tikslus atkartojimas.**

Paskirtis:

Vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° pagal standartą B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Tolerancijos klasė Medium Class A.

Techninis aprašymas

Vidiniam / išoriniam naudojimui	Išorinis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Vijų skaičius colyje	14
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	BSW
Sriegio tipas	BSP-LH
Sriegio tipas	G-LH
Sriegio tipas	BSP
Sriegio tipas	BSW-LH
Profilio kampas	55 laipsniai
Plokštelės dydis	11 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Pastūma f_z apdirbant INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	140 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	120 m/min	N
Al $>10\%$ Si	tinka	80 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	110 m/min	P
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka	100 m/min	P
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	80 m/min	P
Plienas $<1400 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX $<900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	80 m/min	M
INOX $>900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	70 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	120 m/min	N
Uni	tinka		

drėgnas, maks.

tinka