

**Garant**
**VHM rupiojo apdirbimo freza su vidiniu aušinimu, be dangos, Ø d11 DC: 8mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	205335 8
GTIN	4045197645395
Produktų klasė	11X

## Aprašymas

### Modelis:

**Konstruktiniai matmenys panašūs į DIN 6527.**

**Apvalūs drožialaužiai grioveliai.**

**Speciali geometrija spalvotųjų metalų apdirbimui.**

**Su vidiniu aušinimu.**

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,08 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu	27 mm
Dantų skaičius Z	3
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,45 mm
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,06 mm
Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	7,8 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	16 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas	DIN 6535 HB su h6
Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	WR
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,5 \times D$ pjaunant
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	270 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	180 m/min	N
Cu	tinka	80 m/min	N
CuZn	tinka	100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		