



Frezavimo galvutė 90° MEC17, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	100 mm
Bendras ilgis L _{viso}	55 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	15,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Nuožulos kampas α _{max}	0,16 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	91,6 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	193 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229709
-------------------	--------