


Garant

GARANT Softcut® HSI platus žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/8mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214906 100/8
GTIN	4045197674494
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Atsparus susidėvimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

Paskirtis:

Ypač tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę)**.

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**. **Tiksliai 90° kampams formuoti prašome pasirinkti $a_p = 6$ mm.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	100 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	6 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 0836..
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Serija	Softcut®
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219863