

metabo**Gręžtuvas, Tipas: BE850-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Bet kuriam kiaurymės skersmeniui pritaikytas gręžtuvas.

Kiekvienas gręžtuvas turi optimalų sūkių diapazoną, skirtą tam tikriems gręžimo skersmenims, ir suklij su šešiakampiu laikikliu suktuvų antgaliams, tinkamą naudoti net be gręžimo patrono. Futuro Plus greitojo užveržimo griebtuvas užtikrina tikslius gręžimo rezultatus, nes prireikus automatiškai veržia gręžimo metu.

- **Tvirtas aliuminio lydinio pavaru korpusas užtikrina optimalų šilumos išskaidymą ir ilgaamžiškumą.**
- **Besisukantis anglies šepetėlio tiltas užtikrina maksimalų našumą net ir pasukus kairiaja ranka, pvz., atsukant užstrigusius varžtus.**
- **Metabo S-automatic apsauginė mova: mechaninis pavaros atjungimas, kai grąžtas blokuojamas, užtikrina saugų darbą.**
- **Vario (V) elektronika darbui tinkamu greičiu su kiekviena medžiaga.**
- **Reguliavimo ratukas išankstiniam sūkių skaičiaus pasirinkimui.**
- **Dviejų greičių pavara.**
- **Patvarus Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių.**
- **Dešininė - kairinė eiga.**
- **Suklys su šešiabriauniu atsuktuvu antgaliams, kurie skirti dirbti be gręžimo griebtuvo.**
- **Rankena neslystančiu minkštu sukibimo paviršiumi.**
- **Kabelius tausojanti rutulinė įvorė suteikia optimalią judėjimo laisvę dirbant.**

Tiekimo sudėtis:

Su Futuro Plus greitojo užveržimo griebtuvu ir papildoma rankena.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	850 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	3100 min ⁻¹
Užspaudimo kakliuko Ø	43 mm
Dešininė / kairinė eiga	taip
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis	13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 2-u greitis	25 mm
maksimalus sukimo momentas	36 Nm
maksimalus sukimo momentas	14 Nm
Svoris	2,6 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 2-u greitis	8 mm
Laido ilgis	4 m
Gamintojo pavadinimas	BE 850-2
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis	40 mm
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1100 min ⁻¹
Produkto rūšis	Gręžtuvas