

metabo**Poliravimo/šlifavimo prietaisas, Tipas: SE17-200****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Galingas prietaisas su 1700 vatų varikliu šlifavimui, satinavimui, valymui šepetiu ir poliravimui.

- **Plonas rankenos patogiam valdymui.**
- **Patvarus Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių.**
- **Suklio fiksavimas ir be įrankių tvirtinama veržlė greitam priedų keitimui.**
- **Greitas apsauginės skardos reguliavimas be jokių įrankių ir papildoma rankena.**
- **Tolygiai veikiantis, patogus kaištis, skirtas tolygiam šlifavimui.**
- **Apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika su reguliavimo ratuku: darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.**

Tiekimo sudėtis:

Su papildoma rankena.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	2,9 kg
Gamintojo pavadinimas	SE 17-200 RT
Naudojama galia	1700 W

Laido ilgis	4 m
Sūkių skaičiaus diapazonas	800 - 3000 min ⁻¹
Įrankio tvirtinimo laikiklis	M 14
Šlifavimo ritinio ilgis	50 - 100 mm
Sukimo momentas	17 Nm
Šlifavimo ritinio Ø	100 - 200 mm