

**WNMG 080404, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	210 - 450 m/min
Drožlialaužis	PP
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Kietlydinys	CCX
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui