

**VBMT 160408, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VBMT 160408 CCX Kietlydinys: CCX

Drožlialaužis: PP

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	Cermet
Kietlydinys	CCX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT160408
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	PP

Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a _p	0,1 - 1 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui