

**DC.T 11T304, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Produktų klasė	25E

**Aprašymas****Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	PP
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 370 m/min
Ašmenys	Cermet
Kietlydinys	CCX
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT11T304
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui