

**VBMT 110304, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožliaraužis	PP
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CCX
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min

Ašmenys

HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui