

**CCGT 09T301, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260095 PR1725
GTIN	4960664923366
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCGT 09T301 PR1725 Kietlydinys: PR1725

Drožlialaužis: MFP-SKS

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Tolerancija	G
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	MFP-SKS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	PR1725
Papildomas naudojimas	P

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T301
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,1 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui