

Garant**Kotinė freza, be dangos, Ø e8 DC: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191320 9
GTIN	4045197101716
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Speciali pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui. **Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.**

- **Platūs, tiksliai šlifuoti sraigtiniai grioveliai.**
- **Puikiai užgalastos pjovimo briaunos, – dėl to gaunamas glotnus apdirbamų ruošinių paviršius.**
- **Specialus priekinis pjovimo kampas aliuminio apdirbimui.**

Pastaba:

Griovelių frezavimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	9 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,026 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	69 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	19 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Tipas	W
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	150 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	37 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		