

**DC.T 11T302, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260385 PR1725
GTIN	4960664923441
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	PR1725
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Drožlialaužis	MFP-SKS
Danga	padengtas
Tolerancija	G
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	50 - 150 m/min

Papildomas naudojimas	P
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T302
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui