

**DC.T 11T304, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260386 PR1725
GTIN	4960664923458
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DC.T 11T304 PR1725 Kietlydinys: PR1725  
Drožlialaužis: MFP-SKS  
Tolerancija: G  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pastūma $f$	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Kietlydinys	PR1725
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Tolerancija	G
Kampo spindulys	0,4 mm
Papildomas naudojimas	P
Danga	padengtas
Drožlialaužis	MFP-SKS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui