

**DCMT 11T308, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260387 CA025P |
| GTIN             | 4960664878703 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Aprašymas**

DCMT 11T308 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Ašmenys                                       | HM                  |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Kietlydinys                                   | CA025P              |
| Tolerancija                                   | M                   |
| Kampo spindulys                               | 0,4 mm              |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 1,5 mm        |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 80 - 330 m/min      |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka   | rupusis apdirbimas                |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius     | 2                                 |
| Danga                                  | padengtas                         |
| Drožlialaužis                          | HQ                                |
| Pastūma f                              | 0,05 - 0,25 mm/aps,               |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070204                       |
| Pagrindinis naudojimas                 | P                                 |
| Produkto rūšis                         | keičiamosios plokštelės tekinimui |