

**DC.T 11T304, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC.T 11T304 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	HQ
Kietlydinys	CA025P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui