

**VBMT 110308, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VBMT 110308 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: HQ

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CA025P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	HQ
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110308
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui