


**CC. T 060204, Rūšis: PDL010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC. T 060204 PDL010 Kietlydinys: PDL010

Drožlialaužis: AP

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 400 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Kietlydinys	PDL010
Tolerancija	G
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	AP
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui