


**CC. T 060202, Rūšis: PDL010**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC. T 060202 PDL010 Kietlydinys: PDL010

Drožialaužis: AP

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,2 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 400 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Kietlydinys	PDL010
Tolerancija	G
Drožlialaužis	AP
Pagrindinis naudojimas	N
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui