


TNMG 160408, Rūšis: PDL010

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Produktų klasė	25E

Aprašymas

TNMG 160408 PDL010 Kietlydinys: PDL010

Drožlialaužis: AH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	PDL010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Danga	padengtas
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Drožlialaužis	AH
Kampo spindulys	0,8 mm

Pagrindinis naudojimas	N
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui