


**TNMG 160404, Rūšis: PDL010**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	AH
Kietlydinys	PDL010
Pagrindinis naudojimas	N

Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui